



# KETTLER

## AUSSCHREIBUNGSTEXTE

DURCHFÜHRUNGSSYSTEME

# KETTLER Mauerdurchführung **SMO**

### Mauerdurchführung SMO-1 Mantelrohr

Mantelrohr aus schlagzähem Kunststoff 530 mm lang mit Dichtungen und Schraubringen zur sicheren Durchführung von Mediumleitungen mit einem äußeren Durchmesser von 20–40 mm; spezielle Außenkontur den Einsatz von Einbauhilfen ermöglichend;

- Äußerer Durchmesser der Mediumleitung: \_\_\_\_\_ mm
- Stückzahl: \_\_\_\_\_

### Mauerdurchführung SMO-1 Starterset Mörtel

2 Stück Kunststoffzentrierscheiben mit Zentrierexzentern zur bequemen mittigen Justierung des Mantelrohres in einer Kernbohrung, 2 Stück Wabdichtungen, 2 Stück Verspannmuttern zur Fixierung, 2 spezielle wiederverwendbare Einfülltrichter für gießbare Füllstoffe;

- Stückzahl: \_\_\_\_\_

### Mauerdurchführung SMO-1 Einbauset Mörtel

2 Stück Kunststoffzentrierscheiben mit Zentrierexzentern zur bequemen mittigen Justierung des Mantelrohres in einer Kernbohrung, 2 Stück Wabdichtungen, 2 Stück Verspannmuttern zur Fixierung;

- Stückzahl: \_\_\_\_\_

### Mauerdurchführung SMO-1 Einbauset Harz

2 Stück Kunststoffzentrierscheiben mit Zentrierexzentern zur bequemen mittigen Justierung des Mantelrohres in einer Kernbohrung, 2 Stück Wabdichtungen, 2 Stück Verspannmuttern zur Fixierung, 2 Einfüllrohre für applizierbare Füllstoffe;

- Stückzahl: \_\_\_\_\_

### Mauerdurchführung SMO-1 Flex

Mantelrohrenden aus schlagzähem Kunststoff mit Dichtungen und Schraubringen zur sicheren Durchführung von Mediumleitungen, dicht und unlösbar mittels flexiblem Kunststoffspiralschlauch verbunden, biegsam zu einem Bogen;

- Äußerer Durchmesser der Mediumleitung: \_\_\_\_\_ mm
- Gesamtlänge: \_\_\_\_\_ mm
- Stückzahl: \_\_\_\_\_



# KETTLER Mauerdurchführung **SMO**

### Mauerdurchführung SMO-2 Mantelrohr

Mantelrohr aus schlagzähem Kunststoff 530 mm lang mit Dichtungen und Schraubringen zur sicheren Durchführung von Mediumleitungen mit einem äußeren Durchmesser von 40–63 mm; spezielle Außenkontur den Einsatz von Einbauhilfen ermöglichend;

- Äußerer Durchmesser der Mediumleitung: \_\_\_\_\_ mm
- Stückzahl: \_\_\_\_\_

### Mauerdurchführung SMO-2 Starterset Mörtel

2 Stück Kunststoffzentrierscheiben mit Zentrierexzern zur bequemen mittigen Justierung des Mantelrohres in einer Kernbohrung, 2 Stück Wanddichtungen, 2 Stück Verspannmuttern zur Fixierung, 2 spezielle wiederverwendbare Einfülltrichter für gießbare Füllstoffe;

- Stückzahl: \_\_\_\_\_

### Mauerdurchführung SMO-2 Einbauset Mörtel

2 Stück Kunststoffzentrierscheiben mit Zentrierexzern zur bequemen mittigen Justierung des Mantelrohres in einer Kernbohrung, 2 Stück Wanddichtungen, 2 Stück Verspannmuttern zur Fixierung;

- Stückzahl: \_\_\_\_\_

### Mauerdurchführung SMO-2 Einbauset Harz

2 Stück Kunststoffzentrierscheiben mit Zentrierexzern zur bequemen mittigen Justierung des Mantelrohres in einer Kernbohrung, 2 Stück Wanddichtungen, 2 Stück Verspannmuttern zur Fixierung, 2 Einfüllrohre für applizierbare Füllstoffe;

- Stückzahl: \_\_\_\_\_

### Mauerdurchführung SMO-2 Flex

Mantelrohrenden aus schlagzähem Kunststoff mit Dichtungen und Schraubringen zur sicheren Durchführung von Mediumleitungen, dicht und unlösbar mittels flexiblem Kunststoffspiralschlauch verbunden, biegsam zu einem Bogen;

- Äußerer Durchmesser der Mediumleitung: \_\_\_\_\_ mm
- Gesamtlänge: \_\_\_\_\_ mm
- Stückzahl: \_\_\_\_\_